

WELDAS®

**Hitsaajan suojakäsinepari 10-2392, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094124 9
GTIN	8718564520651
Tuoteluokka	06E

**Kuvaus****Malli:**

**10-2392. Naudan haljasnahkainen** hitsaajan suojakäsine **suoralla ja vahvistetulla peukalolla** mahdollistaa paremman käytön MAG-hitsauksessa. KEVLAR® 3 ply -sauma ja puuvillavuori. **Suuri lämpöeristys.**

**Standardi:**

Naudannahkaa, suora ja vahvistettu peukalo MIG-/MAG-hitsaukseen.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä

Pituus	340 mm
Rungon materiaali	Naudan haljasnahka
Materiaali	Naudan haljasnahka
EN 388:2003	3124
EN 388	3243X
EN 407	41324X
EN 12477	tyyppi A
Hitsausmenetelmä	MIG/MAG
Väri	ruskea
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet

## Tarvikkeet

Hitsaajan käsisuojaus 44-3008LB	094135
---------------------------------	--------