

WELDAS®

Hitsaajan suojakäsinepari 10-1005, Käsineen koko: 11**Tilaustiedot**

Tilausnumero	094118 11
GTIN	8718564520095
Tuoteluokka	06E

Kuvaus**Malli:**

10-1005. Miellyttävästä vasikan SOFTouch™-**kokonahasta** valmistettu hitsaajan käsine, vahvistettu peukalo.

Saumaton etusormi tehostaa WIG-sauvan ohjausta, kolmikerroksiset KEVLAR®-saumat.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	350 mm
Rungon materiaali	Vasikan täysnahka

Materiaali	Vasikan kokonahkaa
EN 388:2003	2122
EN 388:2016	2122
EN 407	412X4X
EN 12477	Tyyppi A/B
Hitsausmenetelmä	WIG
Väri	harmaa
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet

Tarvikkeet

Hitsaajan käsisuojus 44-3008LB	094135
--------------------------------	--------