

WELDAS®

Hitsaajan suojakäsinepari 10-1009, Käsineen koko: 9**Tilaustiedot**

Tilausnumero	094120 9
GTIN	8718564520132
Tuoteluokka	06E

Kuvaus**Malli:**

10-1009. Laadukas, kevyt vuohen SOFTouch™**kokonahasta** valmistettu hitsaajan suojakäsine, **kalvosin naudan haljasnahkaa.**

Kokonaan vuohennahkaa, saumaton etusormi tehostaa WIG-sauvan ohjausta.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka III
Käsintyyppi	Hitsaajankäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	350 mm

Rungon materiaali	Vuohen täysnahka / naudan haljasnahka
Materiaali	Vuohen kokonahkaa / naudan haljasnahkaa
EN 388:2003	2111
EN 388:2016	2111
EN 407	412X4X
EN 12477	Tyyppi B
Hitsausmenetelmä	WIG
Väri	Harmaa / keltainen
Tuotetyyppi	Hitsaajankäsineet

Tarvikkeet

Hitsaajan käsisuojus 44-3008LB	094135
--------------------------------	--------