

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 3
Jousisarja	259044 5
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 1616H09
Aluslevy	259031 27
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Pään pituus L ₁	20 mm
Varren koko	16 mm
Terän koko	9 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9