

**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250020 20/09
GTIN	4045197781826
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kiinnitysvipu	259015 9
Terän koko	9 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Aluslevy	259031 27
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Pään pituus L <sub>1</sub>	21 mm
Jousisarja	259044 5
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 2020K09
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6