

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Pään pituus L ₁	21 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kokonaispituus L	150 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Aluslevy	259031 27
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 2525M09
Varren koko	25 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Terän koko	9 mm
Jousisarja	259044 5
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3