

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250021 16/09
GTIN	4045197781840
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Varren koko	16 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 1616H09
Pään pituus L ₁	20 mm
Aluslevy	259031 27
Kokonaispituus L	100 mm
Jousisarja	259044 5
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3