

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 5
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
ISO-koodi pidin	PCBNR/L 2020K09
Jousisokka-srj.	259047 3
Aluslevy	259031 27
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Terän koko	9 mm
Varren koko	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Pään pituus L ₁	21 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6