

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250022 20/09
GTIN	4045197781888
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Jousisokka-srj.	259047 3
Varren koko	20 mm
Aluslevy	259031 27
Jousisarja	259044 5
Pään pituus L ₁	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
ISO-koodi pidin	PCKNR/L 2020K09
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3