

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/09mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 9
ISO-koodi pidin	PCKNR/L 2525M09
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	9 mm
Varren koko	25 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Kokonaispituus L	150 mm
Aluslevy	259031 27
Pään pituus L ₁	25 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Jousisokka-srj.	259047 3
Jousisarja	259044 5
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3