

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250023 25/16 |
| GTIN | 4045197782632 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Terän koko | 16 mm |
| Jousisokka-srj. | 259047 4 |
| Jousisarja | 259044 6 |
| Sopiva kääntöterä | CN.. 1606.. |
| Varren koko | 25 mm |
| Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 11 |
| Toimintaleveys L ₄ | 32 mm |
| ISO-koodi pidin | PCKNR/L 2525M16 |
| Aluslevy | 259031 35 |
| Pään pituus L ₁ | 30 mm |
| Kokonaispituus L | 150 mm |
| Kiinnitysvipu | 259015 12 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 75 astetta |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Aluslevy Tyyppi 35 | 259031 35 |
| Jousisarja 10 osaa Tyyppi 6 | 259044 6 |
| Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11 | 259018 11 |
| Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 4 | 259047 4 |
| Kiinnitysvipu Tyyppi 12 | 259015 12 |