

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 32/16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250023 32/16
GTIN	4045197782649
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 12
Jousisokka-srj.	259047 4
Pään pituus L ₁	34 mm
Varren koko	32 mm
Kokonaispituus L	170 mm
Jousisarja	259044 6
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 11
Terän koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	40 mm
Aluslevy	259031 35
ISO-koodi pidin	PCKNR/L 3232P16
Sopiva kääntöterä	CN.. 1606..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 4	259047 4
Aluslevy Tyyppi 35	259031 35
Jousisarja10 osaa Tyyppi 6	259044 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 12	259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 11	259018 11