


**Pienoishuopanauha Ø 90×100 mm, KK770J, Rakeisuus: 400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	568556 400
GTIN	4018875275672
Tuoteluokka	56V

**Kuvaus****Malli:**

**Pienoisrae** on yhdistelmä monista yksittäisistä korundirakeista. Uusien hiomarakeiden jatkuva vapautuminen antaa **yhdenmukaisen hiomatuloksen** ja pitkän käyttöiän. **Runsasseosteisten terästen, krominikkeliterästen, titaaniseosten jne. viimeistelyhiontaan.**

Minihioanauhat Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Käyttö:**

Tasohioma- ja satinoitikonisiin, joissa kiinnitysruulat nro 568570 - 568577 (reiän Ø 19 mm).

Kierrosluku enintään 5000 min<sup>-1</sup>.

Avoin raehajonta kuluu tasaisesti ja vaatii pienemmän käyttöpaineen.

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

**Tekninen kuvaus**

Hiomanauhan Ø	90 mm
Hiomanauhan leveys	100 mm
Rakeisuus	400
Hioma-aine	Korundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Valmistajamerkintä	KK770J
Käyttökone	Satinointikone
Enimmäiskierrosluku	5000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Hiomanauha

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kiinnitysruulla Ø 90×100 mm Tyyppi AIR	568575 AIR
Kiinnitysruulla Ø 90×100 mm Tyyppi SOFT	568580 SOFT
Kiinnitysruulla Ø 90×100 mm Tyyppi HARD	568580 HARD
Kiinnitysruulla Ø 90×100 mm Tyyppi AIR	568580 AIR