

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/09mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 5
Aluslevy	259031 27
Terän koko	9 mm
Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 1616H09
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Pään pituus L ₁	22 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja 10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3