

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 3
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 2020K09
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Jousisarja	259044 5
Pään pituus L ₁	26 mm
Varren koko	20 mm
Aluslevy	259031 27
Kiinnitysvipu	259015 9
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Terän koko	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6