

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/09mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 3
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 2525M09
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Jousisarja	259044 5
Pään pituus L ₁	25 mm
Aluslevy	259031 27
Kiinnitysvipu	259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5