

Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Aluslevy	259031 27
Jousisarja	259044 5
Varren koko	16 mm
Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 1616H09
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6