

## Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Tuoteluokka	21T

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	259015 9
Terän koko	9 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Aluslevy	259031 27
Pään pituus L <sub>1</sub>	26 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 2020K09
Jousisarja	259044 5
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 27	259031 27
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5