

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Jousisarja	259044 5
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	PCSNR/L 2525M09
Varren koko	25 mm
Terän koko	9 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	25 mm
Jousisokka-srj.	259047 3
Aluslevy	259031 27
Sopiva kääntöterä	CN.. 09T3..
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	45 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Aluslevy Tyyppi 27	259031 27