

**HOLEX****ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 32, Nim. kiristys-Ø d: 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309448 11
GTIN	4045197783165
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

**Etu:**

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

**Käyttö:**

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Huomautus:**

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	11 mm
Sovitin	ET 32
Standardi	Tehdasnormi
Ulko-Ø D	33 mm

Kokonaispituus L	42,5 mm
Aksiaalikompensointi	0,1 mm
Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö	0,5 mm
Radiaalikompensoatio R kalvinta	0,1 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki