

**HOLEX****ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 25, Nim. kiristys-Ø d: 3,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309447 3,5
GTIN	4045197782991
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

**Etu:**

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

**Käyttö:**

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Huomautus:**

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	3,5 mm
Sovitin	ET 25
Standardi	Tehdasnormi
Ulko-Ø D	26 mm

Kokonaispituus L	35 mm
Aksiaalikompensointi	0,1 mm
Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö	0,4 mm
Radiaalikompensoatio R kalvinta	0,05 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki