

**HOLEX****ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 40, Nim. kiristys-Ø d: 8 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309449 8
GTIN	4045197783240
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

**Etu:**

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

**Käyttö:**

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

**Sopii :**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Huomautus:**

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Standardi: Tehdasnormi

Radiaalikompensointi R kalvinta: 0,1 mm

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	8 mm
Sovitin	ET 40
Standardi	Tehdasnormi

Ulko-Ø D	41 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Aksiaalikompensointi	0,2 mm
Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö	0,5 mm
Radiaalikompensoatio R kalvinta	0,1 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki