

**HOLEX****ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 16, Nim. kiristys-Ø d: 2,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309445 2,8
GTIN	4045197782823
Tuoteluokka	32Z

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

**Etu:**

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

**Käyttö:**

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Huomautus:**

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

**Tekninen kuvaus**

Nim. kiristys-Ø d	2,8 mm
Sovitin	ET 16
Standardi	Tehdasnormi
Ulko-Ø D	17 mm
Kokonaispituus L	29 mm

Aksiaalikompensointi	0,1 mm
Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö	0,3 mm
Radiaalikompensoatio R kalvinta	0,05 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki