

HOLEX**ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 25, Nim. kiristys-Ø d: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309447 5
GTIN	4045197783028
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

Etu:

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

Käyttö:

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	5 mm
Sovitin	ET 25
Standardi	Tehdasnormi
Ulko-Ø D	26 mm

Kokonaispituus L	35 mm
Aksiaalikompensointi	0,1 mm
Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö	0,4 mm
Radiaalikompensoatio R kalvinta	0,05 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki