

HOLEX**ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 40, Nim. kiristys-Ø d: 12 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309449 12
GTIN	4045197783288
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

Etu:

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

Käyttö:

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii :

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Standardi: Tehdasnormi

Radiaalikompensointi R kalvinta: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	12 mm
Sovitin	ET 40
Standardi	Tehdasnormi

Ulko-Ø D	41 mm
Kokonaispituus L	49 mm
Aksiaalikompensointi	0,2 mm
Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö	0,5 mm
Radiaalikompensoatio R kalvinta	0,1 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki