

HOLEX**ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 25, Nim. kiristys-Ø d: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309447 6 |
| GTIN | 4045197783035 |
| Tuoteluokka | 32Z |

Kuvaus**Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

Etu:

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

Käyttö:

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 6 mm |
| Sovitin | ET 25 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Ulko-Ø D | 26 mm |

| | |
|--|----------------|
| Kokonaispituus L | 35 mm |
| Aksiaalikompensointi | 0,1 mm |
| Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö | 0,4 mm |
| Radiaalikompensoatio R kalvinta | 0,05 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |