

**HOLEX****ET-kiristysholkki, säteistasaus, kierteitykseen ja kalvintaan, ET 16, Nim. kiristys-Ø d: 6mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309445 6      |
| GTIN         | 4045197782885 |
| Tuoteluokka  | 32Z           |

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistu ja hiottu.

**Etu:**

Radiaalikompensointi **tasaa lievät keskiövirheet** (vaatimusten mukainen keskisyys ja kierre- ja sovitelaatu). Aksiaalikompensointi 0,1 mm.

**Käyttö:**

Kierteitykseen esim. jyrsin- ja sorvauskeskuksissa.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Huomautus:**

Kiristää vain nimellis-Ø:n. **Ei sovi ER-tarkkuuskiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

**Tekninen kuvaus**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 6 mm        |
| Sovitin           | ET 16       |
| Standardi         | Tehdasnormi |
| Ulko-Ø D          | 17 mm       |
| Kokonaispituus L  | 29 mm       |

|  |                |
|--|----------------|
| Aksiaalikompensointi                     | 0,1 mm         |
| Radiaalikompensoatio R kierteiden työstö | 0,3 mm         |
| Radiaalikompensoatio R kalvinta          | 0,05 mm        |
| Tuotetyyppi                              | Kiristysholkki |