



Pikasyöttöjyrsin MFH mini, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Tuoteluokka	250

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Terän Ø D _c	35 mm
Terien lkm Z	6
Sopiva kääntöterä	LOGU 0303..
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterän ruuvi	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	28 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α _{max}	26,3 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	63 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,65 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	68 mm
varren malli	Kierteellinen

Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229713
----------------	--------