

**PRYOR**

**Kirjasimet, vaihdettavissa yksitellen, nroon 085480, Kirjasinkorkeus / merkki:  
4/0mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	085481 4/O
GTIN	5022044025530
Tuoteluokka	08W

**Kuvaus****Malli:**

Koosta 1,5/\* kokoon 5/\* = luku (0-9), kirjain (A-Z) ja erikoismerkki (&, /, +, -, piste, pilkku).

Koosta 1,5 kokoon 5 – välikappale.

**Huomautus:**

**Kokomerkinnoissä tähti merkitsee halutun merkin paikkaa.**

Täydennä tilatessa kokotiedot (esimerkiksi 3/\*) halutun merkin viereen esimerkiksi 3/1, 3/A tai 3/& jne.

**Tekninen kuvaus**

Kirjasintyyppin syvyys	19,05 mm
Merkki	O
Kirjasintyyppin korkeus	8 mm
Kirjasinkorkeus	4 mm
Kirjasintyyppin leveys	4 mm

Tuotetyyppi

Käsileimasimet