

Garant**Hi5-pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	10,6 mm
Varren Ø D ₅ h6	25 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,4 mm
Ulkoneman pituus L ₁	36 mm
Terien lkm Z	2
Kääntöterä-ruuvisarja	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	POMX 0704..
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L _{ges}	92 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Sarja	Hi5

Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	weldonvarsi
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219884