

Garant
Hi5-pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D _s h6	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D _c	32 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,4 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 0704..
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Terien lkm Z	3
Ø D ₃	17,6 mm
Sarja	Hi5

Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	weldonvarsi
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219884
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2