

**Garant**
**Hi5-pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Malli:**

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 0704..
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Varren Ø D <sub>5</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
Sarja	Hi5

Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	weldonvarsi
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219884
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP