

**Garant****Hi5-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Terien lkm Z	2
Kääntöterä-ruuvisarja	219883 (10IP; 2,2 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 0704..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	35 mm
Kiinnityskierre M	M12
Sisäjähdytys	kyllä
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Sarja	Hi5
varren malli	Kierteellinen
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrä

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219884
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2