

Garant**Hi5-pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	4
Ø D ₂	29 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,4 mm
Ø D ₃	25,6 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 0704..
Kokonaispituus L _{ges}	43 mm
Terän Ø D _c	40 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Kiinnityskierre M	M16

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Sarja	Hi5
varren malli	Kierteellinen
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219884
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP