

Garant
Hi5-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	25,6 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 0704..
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Terien lkm Z	4
KiinnitysreiänØ	16 mm
Terän Ø D _c	40 mm

Sisäjähdytys	kyllä
Sarja	Hi5
Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219884