

Garant**Hi5-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213210 52/5 |
| GTIN | 4045197783561 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Malli:**

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|-------------|
| Terän Ø D _c | 52 mm |
| KiinnitysreiänØ | 22 mm |
| Terien lkm Z | 5 |
| Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. |
| Kokonaispituus L _{ges} | 40 mm |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 1,4 mm |
| Ø D ₃ | 37,6 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219884 (10IP; 2,2 Nm) |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Sarja | Hi5 |
| Asetuskulma κ | 90 astetta |
| varren malli | reiällä |
| Terien jako | epätasainen |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP | 674252 10IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa | 219884 |