

Garant**Hi5-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D_3	48,6 mm
Terien lkm Z	6
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 0704..
Terän Ø D_c	63 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,4 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sarja	Hi5
Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219884
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP