

**Garant****Hi5-pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	66 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Terien lkm Z	6
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	POMX 0704..
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm

Ø D <sub>3</sub>	51,6 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sarja	Hi5
Asetuskulma κ	90 astetta
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	219884
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2