



Bits-teräsarja BiTorsion 30 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	675798
GTIN	4013288179821
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Sisältö:

Bits-kärjet C 6,3 (1/4 tuumaa) lajiteltu, 1 liitäntävarsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675520 2 kpl koko 1/25; 5 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675540 2 kpl koko 1/25; 6 kpl koko 2/25; 2 kpl koko 3/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675550 1 kpl koko TX10; 2 kpl koko TX15; 2 kpl koko TX20; 2 kpl koko TX25; 2 kpl koko TX30; 1 kpl koko TX40

"Rapidaptor"-liitäntävarsi: 1 kpl nro 675020 koko 6,3K

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Valmistajamerkintä	Bit-Check 30 BiTorsion 1
Bit-terän pituus	25 mm

Osien määrä	30
Tuotetyyppi	Kärkityökalu

Tarvikkeet

Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675540 2/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX30	675550 TX30
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675520 1/25
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675540 3/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675520 2/25
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675520 3/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX40	675550 TX40
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX15	675550 TX15
Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675540 1/25
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX25	675550 TX25
Varsi, magneetti / pikaliitin Varrenkuusikulma 6,3K	675020 6,3K
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX10	675550 TX10
Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Torx®-profiili TX20	675550 TX20