



## Kärkisarja, vääntötyökalu ja vaihtohylsyt 65 osaa, ESD



### Tilaustiedot

Tilausnumero	676175
GTIN	4010995399719
Tuoteluokka	63K

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki mahdolliset pienet profiilikoot, 4 mm:n kärjen kiinnike. Kärkiräikkä, 5°:n tartuntakulma. ESD-hienosäätökahva sähköisten komponenttien töihin kohteissa, joissa on staattisia varauksia. Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat **käsi- ja konekäyttöön. Kraftform**--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

#### Sisältö:

Kärjet, pituus 28 mm, 4 mm Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko koot 000; 00; 0; 1

Kärjet, pituus 28 mm, 4 mm kuusiokoloruuveille: 1 kpl/koko, koot 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm

1 kpl koot 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 tuumaa

Kärjet, pituus 28 mm, 4 mm Torx®-koloruuveille: 1 kpl koot TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Kärjet, pituus 28 mm, 4 mm urakantaruuveille: 1 kpl koot 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Kärjet, pituus 28 mm, 4 mm Pentalobe-ruuveille: 1 kpl koot PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6

Avainhylsysarjat, kuusiokannalle: 1 kpl/koko, koot 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm

1 kpl koot 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 tuumaa

Sovitin: 1 kpl 1/4 tuuman bit-varsi – 4 mm kuusiokolo

Kärkiräikkä: 1 kpl. kärjille C 6,3 ja E 6,3; säätöpyörä

Jatkokappale 4 mm: 1 kpl 100 mm

ESD-hienoruuvikahva, 4 mm reikä: 1 kpl 110 mm

## Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Irrotusprofiili	Pentalobe-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	Kärkityökalu