

Ansell**Kemikaalisuojakäsinepari AlphaTec® 58-435, Käsineen koko: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094757 11
GTIN	10076490470965
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

Suojakäsineet, luokka III.

AlphaTec® 58-435. Suojakäsine nitrilimateriaalia, sisävuori puuvillavelouria. Erittäin joustava ja sorminäppäryyttä tukeva. Kapea malli takaa istuvuuden käden sisäosassa. Suorituskykyinen nitrilipinnoite tarjoaa pitkäaikaisesti erinomaisen suojan viilto- ja pistohaavoilta sekä hankaumilta. Varren käännettävä suojuus estää roiskeet käsivarsille. Pidennetty varsi pidentää suoja-alueen käsivarsille saakka.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

EN 374:2016: Tyyppi A (AJKLOPT)

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Sarja	AlphaTec®
Suojausluokka	Luokka III
Käsintyyppi	Kemikaalisuojakäsineet

Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tyyppi A (AJKLOPT)
Kemikaalinkestävyys	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Materiaali	Nitriili
Rungon materiaali	Nitril
AQL	0,65
Käyttöalue	Allround
Pituus	380 mm
Paksuus	0,4 mm
Väri	musta / vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Paino	59 g
Viiltosuojaluokka	A
Pinnoitus	Nitril
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet