

uvex**Kemikaalisuojakäsinepari uvex profabutyl B-05R, Käsineen koko: 9**

Tilaustiedot

Tilausnumero	094762 9
GTIN	4048612043103
Tuoteluokka	04W

Kuvaus

Malli:

uvex profabutyl B-05R. 100 % butyylilikautsusta valmistettu käsine, joka suojaa erityisesti estereiltä ja ketoneilta. Korkea vesihöyryn, kaasujen ja myrkyllisten kemikaalien läpäisemättömyys. Lämmönkestävyys -20 °C...90 °C.

Huom:

Butyyli ei kestä öljyjä, rasvoja, alifaattisia tai aromaattisia hiilivetyjä tai kloorihiilivetyjä.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
EN 374:2016: Tyyppi A (ABIKLP)

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

EN 374:2016	Tyyppi A (ABIKLP)
Kemikaalinkestävyys	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Materiaali	Butyyli
Rungon materiaali	Butyyli
Pituus	350 mm
Paksuus	0,5 mm
Väri	musta
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Kosketuskuumuus enint.	90 °C
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet