

**Ansell****Viilto- ja kuumansuojakäsinepari ActivArmr 70-765, Käsineen koko: 9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094622 9
GTIN	10076490440241
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

**Vantage® 70-765. Kevlar®-viiltosuojakäsine** yhdistettynä laadukkaaseen nahkaan kämmenpuolella. **Vahvistetut peukalo-osa** ja saumat sormien selkäpuolella parantavat viiltosuojaa. Sopii työkappaleiden (esim. levyjen) poistoon robottihitsauskohteissa.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Viiltosuojaluokka: D

Pituus: 235 mm

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	9
Käsinetyyppi	Kuumansuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso X

EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Kosketuskuumuus enint.	200 °C
Rungon materiaali	Nailon, akryyli, Kevlar®
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Väri	harmaa/vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	235 mm
Sisältö	12
Pesu	Kirjopesu 40 °C:ssa
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Heavy Duty
Neulosteknologia	10G
Viiltosuojaluokka	D
Paino	88,7 g
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet