



Viilto- ja kuumansuojakäsinepari ActivArmr 70-765, Käsineen koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	094622 10
GTIN	10076490485617
Tuoteluokka	04P

Kuvaus

Malli:

Vantage® 70-765. Kevlar®-viiltosuojakäsine yhdistettynä laadukkaaseen nahkaan kämmenpuolella. **Vahvistetut peukalo-osa** ja saumat sormien selkäpuolella parantavat viiltosuojaa. Sopii työkappaleiden (esim. levyjen) poistoon robottihitsauskohteissa.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Väri: harmaa/vihreä

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka III
Käsintyyppi	Kuumansuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso X
EN 388:2016	4X43D

EN 407	X1XXXX
Kosketuskuumuus enint.	200 °C
Rungon materiaali	Nailon, akryyli, Kevlar®
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Väri	harmaa/vihreä
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	235 mm
Sisältö	12
Pesu	Kirjopesu 40 °C:ssa
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Heavy Duty
Neulosteknologia	10G
Viiltosuojaluokka	D
Paino	88,7 g
Tuotetyyppi	Kuumasuojäkäsineet