

**Viilto- ja kuumansuojakäsinepari ActivArmr 70-765, Käsineen koko: 11****Tilastiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094622 11      |
| GTIN         | 10076490485600 |
| Tuoteluokka  | 04P            |

**Kuvaus****Malli:**

**Vantage® 70-765. Kevlar®-viiltosuojakäsine** yhdistettynä laadukkaaseen nahkaan kämmenpuolella. **Vahvistetut peukalo-osa** ja saumat sormien selkäpuolella parantavat viiltosuojaa. Sopii työkappaleiden (esim. levyjen) poistoon robottihitsauskohteissa.

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Väri: harmaa/vihreä

**Tekninen kuvaus**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Käsineen koko           | 11                       |
| Suojausluokka           | Luokka III               |
| Käsintyyppi             | Kuumansuojakäsineet      |
| Käsineiden ominaisuudet | vahvistettu peukalohanka |
| Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso X   |
| EN 388:2016             | 4X43D                    |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| EN 407                 | X1XXXX                   |
| Kosketuskuumuus enint. | 200 °C                   |
| Rungon materiaali      | Nailon, akryyli, Kevlar® |
| Pinnoitevaihtoehto     | ei pinnoitetta           |
| Väri                   | harmaa/vihreä            |
| Käyttö                 | uudelleenkäytettävä      |
| Pituus                 | 235 mm                   |
| Sisältö                | 12                       |
| Pesu                   | Kirjopesu 40 °C:ssa      |
| Käyttöalue             | Allround                 |
| Käyttöalue             | Heavy Duty               |
| Neulosteknologia       | 10G                      |
| Viiltosuojaluokka      | D                        |
| Paino                  | 88,7 g                   |
| Tuotetyyppi            | Kuumasuojäkäsineet       |