

**Ansell****Viilto- ja kuumansuojakäsinepari HyFlex® 11-501, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094625 10
GTIN	10076490492349
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

**HyFlex® 11-501.** Nitrilipinnoitettu **viiltosuojakäsine**, jossa on ylimääräinen suoja kuumuutta ja sulia roiskeita vastaan. **Suuri joustavuus** Ansell Intercept Technology™ -teknologian ansiosta. **Antistaattinen EN 1149 -standardin mukaisesti.**

**Standardi:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Käsineen koko	10
Sarja	HyFlex®
Käsintyyppi	Kuumansuojakäsineet
Suojaluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso X

Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Rungon materiaali	Lycra®, Kevlar®
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Väri	turkoosi/harmaa
Materiaali	Nitril
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	206 mm
Sisältö	12
Pesu	Kirjopesu 40 °C:ssa
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	13G
Viiltosuojaluokka	D
Standardi	EN 407
Paino	25,9 g
Tuotetyyppi	Kuumasuojäkäsineet