

Ansell**Kylmyyssuojakäsinepari ActivArmr® 97-011, Käsineen koko: 10****Tilastiedot**

Tilausnumero	094823 10
GTIN	76490039806
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

ActivArmr® 97-011. Talvikäsine 3/4-nitriittipinnoitteella suojaa tuulelta, märältä ja kylmyydeltä. **Pitävä ote** karhean pinnoitteen ansiosta. **Hengittävää kaksoiskudosta, pehmeä sisävuori.**

Kuvaus mainosteksti:

ActivArmr® 97-011. Talvikäsine 3/4-nitriittipinnoitteella suojaa tuulelta, nesteiltä ja kylmyydeltä.

- **Otteen hyvä pitävyys kämmenpuolen karkean pinnoitteen ansiosta.**
- **Hyvä näkyvyys polyesteriakryylistä valmistetun oranssin selkämateriaalin ansiosta.**
- **Hengittävää kaksoiskudosta, pehmeä sisävuori.**

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Sarja	ActivArmr®
Käsinetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	6
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Neulosteknologia	10G
Viiltosuojaluokka	A
Pituus	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Rungon materiaali	Polyesteri akryyli
Materiaali	Nitril
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	3/4-pinnoite
Väri	musta / oranssi
Paino	72,1 g
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet