

Garant**Pienoiskaarisaha Ergonomiakahva****Tilaustiedot**

Tilausnumero	581195
GTIN	4045197786203
Tuoteluokka	58Z

Kuvas**Malli:**

Pienikokoinen kaarisaha, jossa **ergonominen kahva väsyttämättömään työhön** vaikeapääsissä paikoissa. Dynaaminen muoto takaa **ihanteellisen voimankäytön** ja helpottaa sahanterän hallintaa. Portaaton terän kiristys pyällinmutterin avulla.

Teräpituus 150 mm.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkauslevyyden ansiosta. Siten tämän tyyppinen saha muodostaa käsisahterien perinteisen standardin metallin työstössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **yleissahanterän** metallille, alumiinille, puulle ja muoville.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	260 mm
Terän pituus	150 mm
Kahvan asento säädettävä	ei
asennettu sahanterä	Yleissahanterä
sahanterän materiaalisoveltuvuus	Metalli
sahanterän materiaalisoveltuvuus	alumiini

sahanterän materiaalisoveltuvuus	puu
sahanterän materiaalisoveltuvuus	muovi
Tuotetyyppi	Kaarisaha

Tarvikkeet

Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, puu (313)14 hammasta/ tuuma	581260
Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK, yleiskäyttöön (310)25 hammasta/tuuma	581270
Sahanteräsarja, 12 osaa, PUK-sahalle, metalli (312)32 hammasta/tuuma	581250