



## TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 3,2mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122394 3,2    |
| GTIN         | 4045197418920 |
| Tuoteluokka  | 12E           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto** – siksi kärjen keskitystarkkuus on **erittäin hyvä**. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

#### Huomautus:

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.

Malli **HB**: tilattavissa **nrolla 122396**.

Malli **HE**: tilattavissa **nrolla 122398**.

Sisäjähdytys: ei

Standardi: DIN 6537 K

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Terien lkm Z: 2

suositeltu suurin porausvyvyys  $L_2$ : 15,2 mm

Toleranssi, nimellis-Ø: m7

Kokonaispituus L: 62 mm

varren Ø  $D_s$ : 6 mm

Syöttö f INOXissa < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/kierr,

### Tekninen kuvaus

|   |                |
|---|----------------|
| Lastu-urien pituus $L_c$                  | 20 mm          |
| Nimellis-Ø $D_c$                          | 3,2 mm         |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,07 mm/kierr, |
| Terien lkm Z                              | 2              |
| Varren toleranssi                         | h6             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Toleranssi, nimellis-Ø                        | m7              |
| varren Ø D <sub>s</sub>                       | 6 mm            |
| Kokonaispituus L                              | 62 mm           |
| Standardi                                     | DIN 6537 K      |
| suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub> | 15,2 mm         |
| Pinnoitus                                     | TiAlN           |
| Lastuava aine                                 | TKM             |
| Malli   | 4xD             |
| Kärkikulma                                    | 140 astetta     |
| Varsi   | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys                                  | ei              |
| Värirengas                                    | sininen         |
| Tuotetyyppi                                   | Kierukkapora    |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | sopii rajoituksin | 140 m/min      | N         |
| Alu > 10% Si                   | sopii rajoituksin | 120 m/min      | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 80 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 75 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 65 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 60 m/min       | P         |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 35 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 35 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 30 m/min       | M         |
| GG                             | sopii rajoituksin | 70 m/min       | K         |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |
| märkä vähintään                | sopii rajoituksin |                |           |

