



## Märkä- ja kuivaimuri AERO, Valmistajamerkintä: 21-01



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Tuoteluokka	07C

### Kuvaus

#### Malli:

Vankka ja tehokas **märkä-/kuivaimuri**, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. **Erotteluaste > 99,9 %**. Pienikokoinen yleispölynimuri, Push & Clean -**suodatinpuhdistusjärjestelmä**.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, taivutettu käsiputki, märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET).

#### Huomautus:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).

### Tekninen kuvaus

Puhallustoiminto	kyllä
Paino	7,5 kg
Ilmavirran määrä	60 l/s
Säiliöiden tilavuus	20 l
Leveys	385 mm

Imuletkun pituus	2,5 m
Turbiinien lkm	1
Korkeus	505 mm
Tehonkulutus	1250 W
Pituus	375 mm
Letkun Ø	32 mm
Valmistajamerkintä	AERO 21-01 PC
Erotteluaste	99,9 %
Tyhjiö	210 mbar
Kaapelin pituus	5 m
Toimintäääni	64 dB(A)
Suodattimen puhdistus	Push & Clean -järjestelmä
Suodatinjärjestelmä	PET-suodatinelementti
Erytisominaisuus	Pienikokoinen
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Märkä- ja kuivaimuri

## Tarvikkeet

Jalometallinen pidennysputki Valmistajamerkintä 8074	078556 8074
Lattiasuutin, leveys 400 mm Valmistajamerkintä 3666	078555 3666